

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MR 376 von Musterring - Relaxesessel nero

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MR 376
TYPENLISTE

du
bist
zuhaus_

gültig ab 01.08.2026

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr




Unser Service

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.




Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.




Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.



Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- ① Metallrahmenkonstruktion
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus HR/Kaltschaum (mind. RG 35).
- ④ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑤ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25) schichtweise aufgebaut in verschiedenen Stärken und Härten aufeinander abgestimmt.
- ⑥ Verspannung mit dauerelastischen Gurten.
- ⑦ 5-Sternfuß

Programmübersicht

- Vorschläge
- Sessel
- Zubehör

Seite 6

Seite 7

Seite 8

3 verschiedene Rückenausführungen



Rückenoptik A



Rückenoptik B



Rückenoptik C

3 verschiedene Armlehnenausführungen



Armlehne 1
Stellbreite 10 cm



Armlehne 2
Stellbreite 11 cm



Armlehne 3
Stellbreite 13 cm

4 verschiedene Fußausführungen

Bitte berücksichtige, dass der Konus bei der Auswahl des Holzfußes und des farbigen Fußes immer schwarz ist.



5-Sternfuß 907
Aluminium glänzend



5-Sternfuß 909
schwarz matt




5-Sternfuß 981
Eiche geölt (gegen Aufpreis)



5-Sternfuß 1229
farbig* (gegen Aufpreis)

Achtung! 5-Sternfuß farbig*

Wähle aus den untenstehenden Farben aus. Bitte gib immer die Fußnummer und die eindeutige Farbbezeichnung bei deiner Bestellung mit an!




wollweiß



peach



macchiata



seidengrau




rosewood



olivgrau



toffee



cashmere



cognac




terra

Programmbesonderheiten, Programminformationen

2 Sitzkomfortausführungen



SOFT
HR/Kaltschaum
(RG 35).



Tonnentaschenfederkern
(punktlastischer Tonnentaschenfederkernsitz)
abgedeckt mit
PUR-Schaum (RG 35).

3 Sitzhöhen

Sitzhöhe S (46 cm)
Sitzhöhe M (48 cm)
Sitzhöhe L (50 cm)

Funktionen

Relaxfunktion

Bei der manuellen Funktion lässt sich durch Ziehen des Hebels an der Innenseite einer Armlehne in Verbindung mit Körperdruck das Fußteil zur Verlängerung der Beinauflage sowie der Neigungswinkel des Rückens auf deine Idealposition einstellen. Das Kopfteil kann leicht mit der Hand vor und zurück bewegt und so in die gewünschte Stellung gebracht werden. Bei der manuellen Version befindet sich keine Tasche seitlich am Sessel.

Relaxfunktion teilmotorisch/motorisch

Mit einem kabelgebundenen Handschalter steuern Sie die teilmotorische oder motorische Relaxfunktion.

Zum Verstauen dieses Handschalters befindet sich eine Tasche seitlich am Sessel.

Bei der teilmotorischen Funktion verstellst du Sitz und Rücken motorisch und das Kopfteil manuell.

Bei der motorischen Funktion verstellst du Sitz, Rücken und Kopfteil motorisch.

Du hast die Möglichkeit diesen Sessel mit einem Netzteil oder einem Akku zu bestellen.

Akku

Ladezeit (USBC-Anschluss) ca. 11,5 Stunden. Maße: B 8,5 cm x H 13,9 cm x T 5,5 cm.

Beim Aufladen blinken 4 LED's nacheinander, sie zeigen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % Kapazität an.

Wenn alle 4 LED's dauerhaft leuchten, ohne zu blinken, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Der Zusatzakku in der Preisliste dient lediglich als Tauschakku zu Ihrem bereits bestehenden Akku.

Sie können ihren Funktionssessel nicht nachträglich mit der Vorrichtung für einen Akku ausstatten.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe (außer JAB): **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- JAB-Stoffe: Destilliertes Wasser
- Leder (außer Movini): **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder (außer Movini): **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder (außer Movini): **1003** Leder-Reinigerset
- Leder Movini: **2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder

Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff-, Ledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in Stoff-, Ledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Einfache Schließnaht: Die Garnfarbe ist dem jeweiligem Bezugsmaterial und dessen Farbe angepasst.

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert.

Materialbezogene Hinweise bei Stoffen findest du in unseren Stoff- und Lederlaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

Achtung!

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt je 15 kg.

Sofern das Modell in Leder bestellt wird, können zusätzlich Nähte entstehen!

Die Belastungsgrenze für die Sitzeinheit beträgt 120 kg.

Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Vorschlag 1 80420 Funktionssessel S manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm ca. H 115, SH 46, T 89, ST 51 cm Gegen Aufpreis: Akkus 5-Sternfuß farbig 5-Sternfuß Eiche geölt Motorische Relaxfunktion Teilmotorische Relaxfunktion	
	Vorschlag 2 80430 Funktionssessel M manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm ca. H 117, SH 48, T 91, ST 53 cm Gegen Aufpreis: Akkus 5-Sternfuß farbig 5-Sternfuß Eiche geölt Motorische Relaxfunktion Teilmotorische Relaxfunktion	
	Vorschlag 3 80440 Funktionssessel L manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm ca. H 119, SH 50, T 93, ST 55 cm Gegen Aufpreis: Akkus 5-Sternfuß farbig 5-Sternfuß Eiche geölt Motorische Relaxfunktion Teilmotorische Relaxfunktion	

Sessel

			
Maße	ca. H 115, SH 46, T 89, ST 51 cm	ca. H 117, SH 48, T 91, ST 53 cm	ca. H 119, SH 50, T 93, ST 55 cm
Artikel	Funktionssessel S manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm	Funktionssessel M manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm	Funktionssessel L manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm
Best.-Nr.	80420	80430	80440

Ausführung

Stoffgruppe 2			
Stoffgruppe PICASSO			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe JAB 0			
Ledergruppe B			
Ledergruppe C			
Ledergruppe L			
Ledergruppe J			
Ledergruppe T			

Gegen Aufpreis:

Teilmotorische Relaxfunktion			
Motorische Relaxfunktion			
Akku			
5-Sternfuß Eiche geölt			
5-Sternfuß farbig			

Zubehör

			
Maße			
Artikel	Zusatz-Akku Der Zusatz-Akku dient lediglich als Tausch Akku zu Ihrem bereits bestehenden Akku. Sie können Ihren Funktionssessel nicht nachträglich mit der Vorrichtung für einen Akku ausstatten.		
Best.-Nr.	78300		

Ausführung

Stoffgruppe 2			
Stoffgruppe PICASSO			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			
Stoffgruppe JAB 0			
Ledergruppe B			
Ledergruppe C			
Ledergruppe L			
Ledergruppe J			
Ledergruppe T			

Gegen Aufpreis:

Teilmotorische Relaxfunktion	—		
Motorische Relaxfunktion	—		
Akku	—		
5-Sternfuß Eiche geölt	—		
5-Sternfuß farbig	—		



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring