

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Mento Lazyline von MONDO - Einzelsessel camel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Steinpol Central Services Sp.z o.o., ul. Fabryczna 13, 69-110 Rzepin, Polen

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Mondo Lazyline



Mento Lazyline

Farb- und Modellabweichungen bzw. Die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet MONDO Mento Lazyline:

GESTELL:	Stahlrohrrahmen.
UNTERFEDERUNG SITZ:	Stahlwellen - Federn.
SITZKOMFORT:	standardmäßig: PUR-Schaum alternativ: Federkern gegen Aufpreis Bitte immer angeben, ansonsten wird standardmäßig PUR-Schaum geliefert. Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1cm.
POLSTERUNG RÜCKEN UND ARMTEIL:	Polyätherschaum.
AUFSTEHHILFE:	Max. Belastbarkeit 160 kg.
KONTRASTNAHT:	Nur auf Kundenwunsch! Kontrastnähte nur in Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich. Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!
ERGONOMIEMATRIX:	Für jede Körpergröße der passende Sessel. Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 48 / 50 / 52 cm
3 Sitztiefen: 51 / 54 / 56 cm


		Sitztiefe		
		51 cm	54 cm	56 cm
Sitzhöhe	48 cm	S1	S2	S3
	50 cm	M1	M2	M3
	52 cm	L1	L2	L3

MAXI-RÜCKEN: Verlängerung der Rückenlänge um ca. 5 cm.
Bei jeder Ergonomie optional möglich.
Bei Bestellung bitte immer angeben, ansonsten wird der Standardrücken geliefert.

WELLENBILDUNG: Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

MAßE: Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

PIKTOGRAMME: Die Piktogramme sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen.



FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

GRUNDVERSION:

Funktion manuell mit Gasdruck:

Manuelle Verstellung der Fußstütze mit Xtra langem Fußteil. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition.

Manuelle Kopfteilverstellung individuell verstellbar durch einen Rastbeschlag mit Rückholfeder.

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Funktion 3-motorisch Herz-Waage:

Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.

Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.

Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert.

Auch mit Akku lieferbar.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet.

Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen.

Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe:

Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.

Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.

Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.

Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert.

Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.

Auch mit Akku lieferbar.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Kopfteilverstellung motorisch:

Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor.

Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

Mento Lazyline

Farb- und Modellabweichungen bzw. Die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

Akku aussenliegend aufsteckbar:

Vor Gebrauch ist der Akku einmal vollständig aufzuladen.

Der Akku wird im Rücken waagrecht aufgesteckt und dann einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.

Somit ist der Akku aktiviert und funktionsfähig. So ist eine kabellose Bedienung gewährleistet.

Im Gebrauch ist zu beachten, dass sobald der Akku summt, er sofort aufgeladen werden muss.

Das Aufladen muss mit dem mitgelieferten Ladegerät erfolgen.

Wechselakku:

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Wechselakku zu bestellen. Dieser ist bestellbar als Typ 0671

(siehe letzte Seite der Modelltypen in der Preisliste)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG/-DARSTELLUNG:

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktionen

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.



Mento Lazyline

Farb- und Modellabweichungen bzw. Die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

FUNKTIONEN

- *Funktion manuell mit Gasdruck
- *Funktion 3-motorisch Herz-Waage
- *Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe
- *Kopfteilverstellung motorisch (gegen Aufpreis)
- *Akku aussenliegend aufsteckbar (gegen Aufpreis)



Funktion manuell mit Gasdruck



Funktion 3-motorisch Herz-Waage



Funktion 3-motorisch Herz-Waage
und Aufstehhilfe
Beispielfoto



Kopfteilverstellung motorisch



Akku aussenliegend aufsteckbar

Motorische Bedienung:

Handschalter.



Mento Lazyline

Farb- und Modellabweichungen bzw. Die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

FÜßE



DT 1 Drehteller Metall

Lieferbare Farben:

- Edelstahl
- schwarz matt lackiert



DT 2 Drehteller Holz



DT 6 Stern

Lieferbare Farben:

- chrom hochglanz
- Edelstahl gebürstet
- schwarz matt lackiert

Lieferbare Beiztonfarben:

buche erle, nussbaum hell, wenge

Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:

Kernbuche, Eiche geölt, Eiche bianco

Farbe Bedienhebel:

Bei Funktion manuell mit Gasdruck.

Bei Fussvarianten in der Farbe schwarz wird der Bedienhebel auch in der Farbe schwarz geliefert.


Bei allen anderen Fussvarianten wird der Bedienhebel immer chromfarbig geliefert.

HOLZFARB TÖNE

Beiztonfarben:




Buche Erle




Nussbaum hell



Wenge



Kernbuche




Eiche geölt



Eiche bianco

Mento Lazyline

	1	2	3	
				
	Drehsessel manuell mit Gasdruck	Drehsessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage	Drehsessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe	
Typ-Nr.	1222	1222_3M.HW	1222_3M.HW.ASH	
B/T in cm	78 / 85			
H in cm bei Standardrücken	114 - 118			
H in cm bei Maxi-Rücken	119 - 123			
Sitztiefe in cm	51 / 54 / 56			
Sitzhöhe in cm (Bei Federkern erhöht sich um ca. 1 cm)	48 / 50 / 52			
Sitzbreite in cm	51			
Liege­länge in cm - bei ST 51 Standard- / Maxi-Rücken	179 / 184			
Liege­länge in cm - bei ST 54 Standard- / Maxi-Rücken	181 / 186			
Liege­länge in cm - bei ST 56 Standard- / Maxi-Rücken	183 / 188			
Bei der Option Maxi-Rücken verlängert sich der Rücken um 5 cm.				

Stoffgruppe B (PG 01)				
Stoffgruppe B1 (PG 02)				
Stoffgruppe B2 (PG 03)				
Stoffgruppe C (PG 04)				
Stoffgruppe D (PG 05)				
Stoffgruppe E (PG 06)				
Stoffgruppe F (PG 07)				
Stoffgruppe I (PG 12)				
Leder Punch				
Leder LL Duca				
Leder Rancho				
Leder LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita				
Leder Reno, Rodeo				

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Kopfteilverstellung motorisch, Typ 0236 (FUNK0254)	--			
Akku aussenliegend aufsteckbar, Typ 0370 (FUNK0386)	--			
Federkern, Typ 0310 (SITZKOM0005)				
DT 2 Drehteller Kernbuche / Eiche geölt / Eiche bianco, Typ 0204 (FAR0059 / FAR 0060 / FAR 0070)				

Mento Lazyline

	4
	
	Wechselakku
Typ-Nr.	0671
B/H/T in cm	9 x 4 x 14
Zubehörteil	