

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MR 281 von Musterring - Ledersessel charcoal

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MR 281

TYPENLISTE



du
bist
zuhause_

gültig ab 01.07.2026

■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.




Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- ① In Form und Kontur mitwachsender Superflex-Form-Kaltschaum (RG 28 im Rücken und RG 42 – 45 im Sitz) S, M, L.
- ② Zusätzliche Kaltschaum-Softeinlage.
- ③ Anschmiegsame Polsterwatte.
- ④ Flexible Komfortarmlehne.
- ⑤ Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°).
- ⑥ Eingeschäumter, ergonomisch geformter Metallrahmen inkl. Kopfteilverstellung.

Programmübersicht

- Vorschlag
- Relaxsessel
- Nackenkissen

Seite 9

Seite 10

Seite 11

3 Ergonomiegrößen (Small, Medium, Large)




Small
Grundversion

SH 44 / ST 50 cm
Rückenhöhe 103 cm
Liegelänge ca. 179 cm



Medium
mitwachsender Rücken und mitwachsende Bein-
auflage von Small
zu Medium

SH 47 / ST 52 cm
Rückenhöhe 110 cm
Liegelänge ca. 185 cm




Large
mitwachsender Rücken und mitwachsende Bein-
auflage von Small
zu Large


SH 49 / ST 54 cm
Rückenhöhe 116 cm
Liegelänge ca. 191 cm

3 Sitzqualitäten


Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)!
Empfehlung **F2!**



F1
weich, RG 42



F2
mittel, RG 43



F3
fest, RG 45

HsL Sitzkomfort

HsL Superflex-Formkaltschaum ist ein patentierter Spezialschaum, der höchsten punktelastischen Sitzkomfort garantiert. Gleichzeitig eignet sich HsL aufgrund einer besonderen Dichte und anderer hervorragenden Materialeigenschaften speziell für solche Möbel, bei denen aus optischen Gründen eine eher flache Anmutung der Polsterung gewünscht ist. Stets getragen von einer hochwertigen Stahlwellenunterfederung gewährleistet HsL auch in diesem Fall dauerhaft hohen Sitzkomfort.

- Außergewöhnlich lange Haltbarkeit.
- Mit verstärkter Rückstellkraft im Sitzmoment.
- Vermindert Sitzmuldenbildung im Ruhemoment.

Programm Besonderheiten, Programminformationen


1 Armlehvariante



Vollpolsterarmteil

9 Fußformen


Preisgleich wählbar:




V1
Metallfuß,
sternförmig
(Aluminium
glänzend, nicht
in Kombination
mit Funktion G3
und Ergonomie
Small lieferbar)




V1S
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz, nicht in
Kombination mit
Funktion G3 und
Ergonomie Small
lieferbar)




V3
Holzfuß,
linsenförmig
(Formholz)



(gegen
Aufpreis)



V4
Edelstahlfuß,
sternförmig
(Edelstahl
gebürstet)



V4S
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)



V6
Drehteller,
linsenförmig
(Edelstahl
gebürstet)




V6S
Drehteller,
linsenförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)




V8 ^{NEU}
Metallfuß,
sternförmig
(Edelstahl
gebürstet)



V8S ^{NEU}
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)




(gegen
Aufpreis)



(gegen
Aufpreis)


Holzarten (für Fuß V3)

Buche



P48
Eichefarben Maron

Eiche



P58
Eiche Bianco

Der Holzfuß V3 ist wahlweise in Buche (Eichefarben Maron) gemäß der Farbkarte **P48** oder in Eiche (Eiche Bianco) gemäß der Farbkarte **P58** lieferbar. Alle Original-Farbkarten findest du im Stoff- und Ledermusterwagen.

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Stoff und Leder

Materialbezogene Hinweise findest du in unseren Stoff- und Lederqualitäten auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

Achtung!

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.

Die maximale Belastbarkeit des Relaxsessels beträgt ca. 120 kg.

Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Die Verarbeitung von Zier- und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polyesterwolle neigt dieses leder verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leder verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder (außer Aurelia): **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder (außer Aurelia): **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder (außer Aurelia): **1003** Leder-Reinigerset
- Leder Aurelia: **2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder


Programmbesonderheiten, Programminformationen

Funktionen ohne Aufpreis (Standard)

Herz-Waage-Position


Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°) – für ergonomisch optimales Relaxen. Alle Ausführungen lassen sich generell bis zur Herz-Waage-Position verstellen. Als Herz-Waage-Position bezeichnet man die rückwärtige Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Angestrengte und müde Beine können regenerieren, da das Venensystem entlastet wird. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Manuelle Kopfpolsterverstellung (MAKV)




Generell mit manueller Kopfteilverstellung ausgestattet. Der Rast-Klemmbeschlag lässt sich einseitig rasten und individuell in jeder Position über eine Klemmtechnik zurückführen.

2 E-Motoren (F)



Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren inkl. Herz-Waage-Position.

motorische Bedienung



Alle motorischen Funktionen sind wahlweise (preisgleich) über ein eingebautes Bedienfeld (BF) oder mit Handschalter (HS) steuerbar.

Sollte keine Angabe der Bedienung erfolgen, wird in der Standardausführung mit eingebautem Bedienfeld geliefert.



Bedienfeld
sitzend rechte
Seite.




oder mit
Handschalter

Programm Besonderheiten, Programminformationen

Funktionen gegen Aufpreis


Motorische Relaxfunktion (G3 und MOK): Durch Betätigen des seitlich angebrachten Bedienfelds lassen sich die einzelnen Funktionen individuell verstellen bzw. steuern.

3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3)



Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren und einem Elektro-Motor für die Aufstehhilfe (max. 120 kg) inkl. Herz-Waage-Position. Mit fixierbarer Drehfunktion.

Seitenwechsel, motorische Bedienung



Die Bedienung ist dann davorstehend rechts. In Verbindung mit Bedienfeld und MOK wechselt auch die Bedienung der MOK.




Bedienfeld
sitzend rechte
Seite.



oder mit
Handschalter


Zusatzfunktion Wechselakku (AKK)



Außenliegender Wechsel-Akku. Außen aufsteckbar und daher auch nachbestellbar. USB-Ladekabel inkl. Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. USB-Ladekabel inkl. Netzteil ist gegen Aufpreis lieferbar. Nur für die Baureihe mit passender Aufnahmebuchse einsetzbar! Nur lieferbar mit den Funktionen F und FH (100 Verstellungen), und G2 (65 Verstellungen).

**Achtung Systemwechsel: Bis Lieferung
KW 19-20/2026 mit innenliegender, fest verbauter Version.**

Zusatzausstattung motorische Kopfpolsterverstellung (MOK)



Motorische Kopfpolsterverstellung, in Verbindung mit Bedienfeld ist die Bedienung rechts.

Turn & Move



Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen.

Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6, V6S und Holz V3 möglich.




Höhenverstellbare Spindel (HVS)






Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lassen sich die Ergonomie Größen Small, Medium und Large in der Sitzhöhe von 44 bis 49 cm variabel einstellen.

Nicht in Verbindung mit Turn & Move und Komfortausstattung G3 möglich.

Vorschlag

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<p>Vorschlag 1 bestehend aus:</p> <p>Relaxsessel SMALL inkl. 2 E-Motoren Verstellung (F)</p> <p>Sitzhärte: HsL F1 - weich, F2 - mittel oder F3 - fest</p> <p>ca. B 78, H 103, SH 44, T 88/179, ST 50 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3) 1 x Motorische Kopfpolsterverstellung (MOK) 1 x höhenverstellbare Spindel (HVS) 1 x Turn & Move (nur für Drehteller V6, V6S und V3) 1 x Seitenwechsel der motorischen Bedienung 1 x USB-Ladekabel inklusive Netzteil 1 x Wechsel-Akku</p>	<p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 58</p> <p>Ledergruppe 59 + Cloudy</p> <p>Ledergruppe 60</p>
	<p>Vorschlag 2 bestehend aus:</p> <p>Relaxsessel MEDIUM inkl. 2 E-Motoren Verstellung (F)</p> <p>Sitzhärte: HsL F1 - weich, F2 - mittel oder F3 - fest</p> <p>ca. B 78, H 110, SH 47, T 88/185, ST 52 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3) 1 x Motorische Kopfpolsterverstellung (MOK) 1 x höhenverstellbare Spindel (HVS) 1 x Turn & Move (nur für Drehteller V6, V6S und V3) 1 x Seitenwechsel der motorischen Bedienung 1 x USB-Ladekabel inklusive Netzteil 1 x Wechsel-Akku</p>	<p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 58</p> <p>Ledergruppe 59 + Cloudy</p> <p>Ledergruppe 60</p>
	<p>Vorschlag 3 bestehend aus:</p> <p>Relaxsessel LARGE inkl. 2 E-Motoren Verstellung (F)</p> <p>Sitzhärte: HsL F1 - weich, F2 - mittel oder F3 - fest</p> <p>ca. B 78, H 116, SH 49, T 88/191, ST 54 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3) 1 x Motorische Kopfpolsterverstellung (MOK) 1 x höhenverstellbare Spindel (HVS) 1 x Turn & Move (nur für Drehteller V6, V6S und V3) 1 x Seitenwechsel der motorischen Bedienung 1 x USB-Ladekabel inklusive Netzteil 1 x Wechsel-Akku</p>	<p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 58</p> <p>Ledergruppe 59 + Cloudy</p> <p>Ledergruppe 60</p>

Relaxsessel

			
Maße	ca. B 78, H 103, SH 44, T 88/179, ST 50 cm	ca. B 78, H 110, SH 47, T 88/185, ST 52 cm	ca. B 78, H 116, SH 49, T 88/191, ST 54 cm
Artikel	Relaxsessel SMALL inkl. 2 E-Motoren Verstellung (F)	Relaxsessel MEDIUM inkl. 2 E-Motoren Verstellung (F)	Relaxsessel LARGE inkl. 2 E-Motoren Verstellung (F)
Best.-Nr.	Relaxsessel SMALL	Relaxsessel MEDIUM	Relaxsessel LARGE

Ausführung

Stoffgruppe 19			
Stoffgruppe 20			
Stoffgruppe 22			
Stoffgruppe 25			
Ledergruppe 56			
Ledergruppe 58			
Ledergruppe 59 + Cloudy			
Ledergruppe 60			
Ledergruppe 63			

Gegen Aufpreis:

3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3)			
Motorische Kopfpolsterverstellung (MOK)			
höhenverstellbare Spindel (HVS)			
Turn & Move (nur für Drehteller V6, V6S und V3)			
Seitenwechsel der motorischen Bedienung			
USB-Ladekabel inklusive Netzteil			
Wechsel-Akku			

Nackenkissen


			
Maße	ca. B 38, H 19, T 6 cm	ca. B 48, H 16, T 6 cm	ca. B 48, H 22, T 6 cm
Artikel	Nackenkissen mit Gegengewicht	Softnackenkissen mit Gegengewicht	Nackenkissen mit Biese und Gegengewicht
Best.-Nr.	Nackenkissen GG	Nackenkissen Soft GG	Nackenkissen Biese GG

Ausführung

Stoffgruppe 19			
Stoffgruppe 20			
Stoffgruppe 22			
Stoffgruppe 25			
Ledergruppe 56			
Ledergruppe 58			
Ledergruppe 59 + Cloudy			
Ledergruppe 60			
Ledergruppe 63			

Bestellschein

3 Sitzqualitäten




F1 weich **F2** mittel **F3** fest

3 Zusatzausstattungen



MOK
Motorische Kopf-
teilverstellung
(gegen Aufpreis)




AKKU
Akku (100/65
Verstellungen)
(gegen Aufpreis)



**Seitenwechsel
mot. Bedienung**
In Verbindung mit
Bedienfeld und
MOK wechselt
auch die Bedienung
der MOK.

Komfortausstattungen



3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3) (gegen Aufpreis)




BF

oder



HS

Zusatzfunktion HVS – höhenverstellbare Spindel



HVS
Nicht in Verbindung mit Turn & Move und
Komfortausstattung (G3) möglich (gegen Aufpreis).

3 Ergonomiegrößen



Small



Medium



Large

3 Nackenkissen (Zubehör)



Nackenkissen



Softnackenkissen



Nackenkissen mit Biese

9 Fußvarianten (preisgleich)



V1




V1S



V3
 Turn&Move
(gegen Aufpreis)



V4



V4S




V6
 Turn&Move
(gegen Aufpreis)



V6S
 Turn&Move
(gegen Aufpreis)



V8 *NEU*



V8S *NEU*

Buche, Holzfarbe für Holzfuß



P48
Eichefarben Maron

Eiche, Holzfarbe für Holzfuß



P58
Eiche Bianco

Firma:
.....
.....
.....

Auftrags-Nr.:
Kommission:
Verkäufer:
Liefertermin:

Bezug

Stoff:
Leder:



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring